

**Mesure du 13 mai 2016 : Lampes tricombo BAY15D & BA15S Euroindustry**

Mesure effectuées sans optique, après 15 minutes de fonctionnement dans un support avec optique (lampe chaude)

**Lampe BAY15D**

Secteur rouge

Intensité à droite	Intensité au milieu	Intensité à gauche	Chromaticité X	Chromaticité y
6.7	9.5	6	0.703	0.296

Secteur vert

Intensité à droite	Intensité au milieu	Intensité à gauche	Chromaticité X	Chromaticité y
9.8	14.7	10.2	0.119	0.544

Secteur blanc

Intensité à droite	Intensité au milieu	Intensité à gauche	Chromaticité X	Chromaticité y
9.7	13.7	9.4	0.371	0.369

**Lampe BA15S**

Secteur rouge

Intensité à droite	Intensité au milieu	Intensité à gauche	Chromaticité X	Chromaticité y
7.2	10.2	6.0	0.704	0.296

Secteur vert

Intensité à droite	Intensité au milieu	Intensité à gauche	Chromaticité X	Chromaticité y
10.4	16.5	10.6	0.119	0.531

Secteur blanc

Intensité à droite	Intensité au milieu	Intensité à gauche	Chromaticité X	Chromaticité y
9.6	13.9	9.4	0.370	0.367

Feu circulaire blanc Mouillage: 6.5 à 9.8 Cd